

Universal bjelkelemmer, bred flens, M10 hull, gjenget



KATALOGNUMMER

310M10

FUNKSJONER

Universal bjelkelemme for tykke bjelker



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 389890

Materiale: Støpejern

Overflate: Elektrogalvanisert

Hullstørrelse (HS): 10 mm

Hulltype: Gjenget

Flenstykkelse (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm


Dreiemoment (TQ): 7 N·m

Statisk belastning 1 (F1): 2200N

Statisk belastning 2 (F2): 1100N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

