

# 325M stålside-bjelkefeste, HD, 11 mm Hull



## KATALOGNUMMER

**325M10HD**

## FUNKSJONER

Festes til veggen eller på siden av en bærebjelke for å feste opphengsstang

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 589295

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Hullstørrelse (HS): 11 mm

Høyde (H): 50 mm

Lengde (L): 50mm

Bredde (W): 50 mm



Tykkelse (T): 5 mm

Statisk belastning: 2000N

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Følg låsprodusentens anbefalte skjær- og uttreksstyrke når du fester til strukturen. Festebrakett er ikke inkludert.

Installeres i samsvar med gjeldende regler.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

