

Bjelkeklemmersett, 500 mm, 15 mm maks. flens


KATALOGNUMMER

3500EG

FUNKSJONER

System for standard belastning

Inkluderer klemme og U-kanal



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 570430

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Lengde (L): 500mm

Høyde (H): 15 mm

Bredde (W): 30 mm

Tykkelse (T): 2.5 mm

Flenstykkelse (FT): 15 mm Max

Hullstørrelse (HS): 13 mm

Statisk belastning 1 (F1): 3700N

Statisk belastning 2 (F2): 490N

Statisk belastning 3 (F3): 390N

A: 40 mm

B.: 100 mm

C.: 150 mm

D: 25 mm


E: 31.5 mm

X: 10.5 x 25 mm

Skruediameter (Sc): 8

Dreiemoment (TQ): 30 N·m

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

