

nVent CADDY Superklip, 39,5-43,5 mm OD, 1 1/4" Rør, 1 1/2" Kobberrør



KATALOGNUMMER

389011

FUNKSJONER

Lukker og låses automatisk når røret, slangen eller kablen settes inn

Udelt klemme for rask og enkel installasjon

Festes med enten en treskrue, dobbeltgjenget skrue med eller uten krage, spiker med krage, gjengestag, monteringsplate eller brakett

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 389011

Materiale: Xenoy®

Temperatur: -25 to 90 °C

Ytre diameter (OD): 39.5 - 43.5 mm



Rørstørrelse: 1 1/4" Min

Kobberrørstørrelse: 1 1/2"

B.: 21 mm

C.: 64.2 mm

Statisk belastning: 360N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

