

# nVent CADDY Superklip, 7,8-9,5 mm OD, 1/4" Kopperrør



## KATALOGNUMMER

**389017**

## FUNKSJONER

Lukker og låses automatisk når røret, slangen eller kabelen settes inn

Udelt klemme for rask og enkel installasjon

Festes med enten en treskrue, dobbeltgjenget skrue med eller uten krage, spiker med krage, gjengestag, monteringsplate eller brakett

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 389017

Materiale: Xenoy®

Temperatur: -25 to 90 °C



Ytre diameter (OD): 7.8 - 9.5 mm

Kobberrørstørrelse: 1/4"

B.: 17.1 mm

C.: 26.4 mm

Statisk belastning: 135N



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

