

SC kabel snapp klips, 4–7 mm Flens, 25–32 mm OD



KATALOGNUMMER

47SC2530R25

FUNKSJONER

Enkel Støtte for kabler og plastisolerte ledere fra flenser

Krever kun en hammer for installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 191011

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 4 - 7 mm

Ytre diameter (OD): 25 - 30 mm

Tykkelse (T): 0.6 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

