


4G24H T-profilklips med 90° vanlig hull, Malt, Hvit, 5,8 mm Hull, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T-profil



KATALOGNUMMER

4G24HWHSP25

FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra T-profiler

Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon

Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen

Ingen verktøy kreves for installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 172280

Materiale: Fjærstål

Overflate: Lakkert


Farge: Hvit

Hullstørrelse (HS): 5.8 mm

Flenstykkelse (FT): 1.5 mm Max

Størrelse på T-rutenett: 24mm

Statisk belastning: 180N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

