

4G24 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil

KATALOGNUMMER

4G24M25WHSP25



FUNKSJONER

Fester elektriske installasjoner fra akustisk T-profil

Ingen verktøy kreves for installasjon

Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon

Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen

Mutter selges separat



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 172300

Materiale: Fjærstål; Stål

Overflate: Lakkert

Farge: Hvit


Skruelengde (L): 25mm

Flenstykkelse (FT): 1.5 mm

Størrelse på T-rutenett: 24mm

Skruediameter (Sc): 6

Statisk belastning: 220N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

