

# Kabel til flensklips, 3–8 mm Flens, 10,9–13 mm OD



## KATALOGNUMMER

**4H241012A**

## FUNKSJONER

Feste av lave spenningskabler

Krever kun en hammer for installasjon

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170480


Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 3 - 8 mm

Ytre diameter (OD): 10.9 - 13 mm

A: 25 mm



### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

