

Dobbel kabel til flensklips, 3–8 mm Flens, 10,9–13 mm OD



KATALOGNUMMER

4H241012B

FUNKSJONER

Feste av lave spenningskabler

Krever kun en hammer for installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170850


Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 3 - 8 mm

Ytre diameter (OD): 10.9 - 13 mm

A: 25 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

