

Hammer flensklips sidemontert fjærstål, 3–8 mm flens, 25-pakning

KATALOGNUMMER


4H24SP25

FUNKSJONER

Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler

Passer de fleste bjelker

Installeres med kun en hammer



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 172320


Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 3 - 8 mm

Hullstørrelse (HS): 7.1 mm

Statisk belastning: 900N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

