

Strammebåndholder med invertert flensklips, 8–14 mm Flens



KATALOGNUMMER

4H58CTIN

FUNKSJONER

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser

Krever kun en hammer for installasjon

Installeres på innsiden av bjelken for å unngå utilsiktet avrivning

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 160480

Materiale: Fjærstål



Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 8 - 14 mm

A: 9 mm

B.: 2 mm

Statisk belastning: 150N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

