

nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og flens klips, M6 Stag, 14–20 mm Flens

KATALOGNUMMER

4QTI912



FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag fra bjelkeflenser

Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng

Krever kun en hammer for installasjon

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget

Alle frakoblinger gjøres med nebbtang



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 174844

Materiale: Fjærstål


Overflate: NVent CADDY-armering

Stangstørrelse (RS): 6

Flenstykkelse (FT): 14 - 20 mm

Statisk belastning: 330N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

