

Flerfunksjon klips, M4, M10 Stag, 4,8 mm Vaier, 3–9.5 mm Flens, 6,5 mm Hull



KATALOGNUMMER

4Z34

FUNKSJONER

Fester bokser

Fester nr. 10-24 og 1/4-20 gjengede forankringsringer

Gir økt trygghet ved installasjon av kanal, MC/AC og lavspenningsapplikasjoner



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170650

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Stangstørrelse (RS): M4;M6;M8;M10

Størrelse på kabel: 3.9 - 4.8 mm

Flenstykkelse (FT): 3.0 - 9.5 mm

Hullstørrelse (HS): 6.5 mm

Skrue inkludert: Nei

Statisk belastning 1 (F1): 110N


Statisk belastning 2 (F2): 90N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

NEC® 300.11 krever dedikert innføringsledning/stang og EC311.

4Z klipset installert med 3/8" (M10) glatt rund-jern i F2 retningen (se montasjeinstruksjon), med maks. statisk belastning 15 lb (67 N).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

