

Kabelrenne til stålstagklips, M4, M6, M8, M10, M12 Stag



KATALOGNUMMER

4Z34CTS

FUNKSJONER

Fester kabelrenner med en bredde på opptil 100 mm

Økt kapasitet og applikasjonsalternativer ved å kombinere 4Z- og 6Z-produkter i ett forbedret og effektivt tilbud



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 172950

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Stangstørrelse (RS): M4;M6;M8;M10;M12

Størrelse på kabel: 3.9 - 4.8 mm

Flenstykkelse (FT): 3.0 - 9.5 mm


A: 68 mm

X: 35 x 6.5 mm

Statisk belastning: 90N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

4Z klipset installert med 3/8" (M10) glatt rund-jern i F2 retningen (se montasjeinstruksjon), med maks. statisk belastning 15 lb (67 N).



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

