

5000 Bjelkeklammersett, Stål, HD, 500 mm, 3–30 mm Flens


KATALOGNUMMER

5500HD

FUNKSJONER

C-kanalsystem

Inkluderer bjelkeklamme og kanal



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 335020

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Lengde (L): 500mm



Kanaltype: E5

Stangstørrelse (RS): 10

Flenstykkelse (FT): 3 - 30 mm

Dreiemoment (TQ): 30 N·m

A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

