

# 6000 Bjelkeklemmersett, 400 mm, CC Profil, 3–30 mm Flens

## KATALOGNUMMER


**6400CCHD**

## FUNKSJONER

Fortløpende sveisede kanaler sørger for enkel og problemfri, justerbar festing over hele kanalens lengde

Trykklemmer holder monteringskinnen mellom to lepper slik at den ikke vrir seg

Sikkert og slitebestandig festesystem for kabelrenner, kanaler eller rør



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 330010

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Lengde (L): 400mm

Avstivertype: CC (41 x 41 mm)

Stangstørrelse (RS): 10

Flenstykkelse (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B.: 13 mm

Dreiemoment (TQ): 30 N·m

| Avstivertype | A      | Statisk belastning 1 F1 | Statisk belastning 2 F2 |
|--------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| CC           | 200 mm | 4000 N                  | 1100 N                  |
|              | 300 mm | 3000 N                  | 750 N                   |
|              | 400 mm | 2250 N                  | 550 N                   |
|              | 500 mm | 1800 N                  | 450 N                   |
|              | 600 mm | 1500 N                  | 350 N                   |
| AA           | 200 mm | 7000 N                  | 3250 N                  |
|              | 300 mm | 7000 N                  | 2250 N                  |
|              | 400 mm | 7000 N                  | 1750 N                  |
|              | 500 mm | 5500 N                  | 1400 N                  |
|              | 600 mm | 4500 N                  | 1150 N                  |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

