

6000 Bjelkeklemmersett, 500 mm, CC Profil, 3–30 mm Flens

KATALOGNUMMER


6500CCHD

FUNKSJONER

Fortløpende sveisede kanaler sørger for enkel og problemfri, justerbar festing over hele kanalens lengde

Trykklemmer holder monteringskinnen mellom to lepper slik at den ikke vrir seg

Sikkert og slitebestandig festesystem for kabelrenner, kanaler eller rør



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 330020

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Lengde (L): 500mm

Avstivertype: CC (41 x 41 mm)

Stangstørrelse (RS): 10

Flenstykkelse (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B.: 13 mm

Dreiemoment (TQ): 30 N·m

Avstivertype	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

