

nVent CADDY Rod Lock Gjenget Mutter med Låsemekanisme Påsatt Stålfjær, M12 Stag

KATALOGNUMMER

8QCN



Da QCN kombinerer de ulike delene bestående av Mutter med Fjærstål -spiral og øvrige CADDY komponenter og tilbehør, med Klikk-Klikk metoden, utgjør dette en rask og effektiv montasje av Gjenget stålstang til Kanaljern i en rekke kombinasjoner. Bruk av sekskant mutter til gjenget stålstang, for prefabrikkert montasje til Trapes undertak arrangemang, eller med Linseskrue for svært rask vegg-montasje av el-bokser o.l.

FUNKSJONER

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

Perfekt for hurtig installasjon ved avgreining, både ved belastning på standard kanaljern, eller ved føringer i kombinasjon med innstøpte kanaljern

Denne integrerte løsningen, eliminerer behovet for ekstra gjenget mutter med fjærstål spiral, og ekstra verktøy, kort sagt, klikk-Klikk montert

Hurtig vegg montering ved bruk av samme type gjenget bolter

Designet for bruk med standard Kanaljern, med bredde (1 5/8" eller 41 mm) begge med redusert - og med full profildybde

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 593003

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Stangstørrelse (RS): M12

Høyde (H): 18 mm

A: 38 mm

B.: 38 mm

Statisk belastning 1 (F1): 550N

Statisk belastning 2 (F2): 130N

Statisk belastning 3 (F3): 225N






Dreiemoment (TQ): 2.75 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

QCN krever lengre bolt enn standard kanaljern mutter, se veiledning.

For å oppnå korrekt funksjon, bør QCN bli installert direkte over et av hullene i profil-åpningen, på stålprofiler med begrenset innslag (dybde 21 mm eller 13/16").

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

