

APY Ekstern horizontal veggbrakett, Stål, EG, E2L, E2, E3 Kanal

KATALOGNUMMER

APYE23EG

FUNKSJONER

Sidemontert sadelfeste for C-profiler og skinner

Komplett med festemidler



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 584740

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Kanaltype: E2L;E2;E3

Høyde (H): 40 mm


Bredde (W): 124 mm

Tykkelse (T): 5 mm

A: 36 mm

B.: 12 mm

C.: 19 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

