

C-kanal bjelkeklammer med U-bolt, E4, E5 kanal, M8 stang



KATALOGNUMMER

BCE4

FUNKSJONER

Bjelkeklamme for C-profiler

Komplett med plate, U-bolt og festemidler

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 585110

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Kanaltype: E4;E5

Stangstørrelse (RS): 8

Flenstykkelse (FT): 16 mm Max

Bredde (W): 70 mm

Tykkelse (T): 6 mm

A: 24 mm



B.: 39 mm

C.: 100 mm

Statisk belastning: 2400N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning er avhengig av kanaltype og lengde.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

