


BSZ-M betongskrue, 55 mm skrue, M8, M10 stang

KATALOGNUMMER

BSZM6X55EG



FUNKSJONER

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong

Brukes i betong med gjengestag

Avtagbar forankring er ideelt for midlertidig installasjon

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder C1



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402695

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Skruelengde (L): 55mm

Stangstørrelse (RS): 8;10

HEX-dimensjon: 13mm


Borekronediameter: 6mm

Kapslingsdybde: 55 mm

Dreiemoment (TQ): 10 N·m

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

