

BSZ-SU betongskrue, EG, 10 mm borbitsdiameter, 100 mm skrue

KATALOGNUMMER

BSZSU10100EG



FUNKSJONER

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder C1 (alle størrelser)

Godkjent for bruk ved prosjekter i Jordskjelv -utsatte områder C2 (for borkroner med diameter 8 mm og mer)

Avtagbar forankring er ideelt for midlertidig installasjon

Atlantis finish har overlegen korrosjonsbeskyttelse (opptil C3-miljøet i henhold til EN ISO 9223 og 9224)

Atlantis finish er egnet for utendørs installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402650

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Borekronediameter: 10mm

Skruelengde (L): 100mm

Kapslingsdybde: 85 mm


A: 15 mm

Dreiemoment (TQ): 30 N·m

Typisk Aksiell belastning fra ETA-20/0046

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

