

C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 12–16 mm OD, 12 mm Max Flens, 46 mm Max



KATALOGNUMMER

C16EU

FUNKSJONER

Fester enkel kabelrørføring

Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 337310

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Ytre diameter (OD): 12 - 16 mm



Flenstykkelse (FT): 12 mm Max

A: 46 mm Max

Dreiemoment (TQ): 2 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skruen er elektrogalvanisert på klemmer med en ytre diameter på maks. 40 mm.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

