

C-EC kabel til profil-festeklemmer, 40–44 mm OD



KATALOGNUMMER

C44EC

FUNKSJONER

Kabel-/kabelrørklamme i ett stykke med beskyttelseskappe

Ingen skruer eller bolter som kan mistes

Krever kun en skrutrekker eller muttertrekker for installasjon

Passer i den åpne siden av en monteringsskinne

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 337680

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Ytre diameter (OD): 40 - 44 mm

Bredde (W): 25 mm

Tykkelse (T): 2 mm




Dreiemoment (TQ): 4 N·m

A: 18 mm Min

B.: 10 mm Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skruen er elektrogalvanisert på klemmer med en ytre diameter på maks. 40 mm.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

