

# Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 30-44 mm flens



## KATALOGNUMMER

**C45HD**

## FUNKSJONER

Flerfunksjonell bjelkeklamme

Bruk med kabel-/kabelrør-/rørklamme eller firkantet skive for flerfunksjons C-klemme

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 336120

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Flenstykkelse (FT): 30 - 44 mm

Hullstørrelse (HS): 14 mm

Skruediameter (Sc): 8


Skruelengde (L): 30mm

Dreiemoment (TQ): 3 N·m

Statisk belastning: 1100N

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

