

Flerfunksjon C-klemmer, S304, 30-44 mm Flens



KATALOGNUMMER

C45S4

FUNKSJONER

Flerfunksjonell bjelkeklamme

Bruk med kabel-/kabelrør-/rørklamme eller firkantet skive for flerfunksjons C-klamme

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 336150

Materiale: Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)

Flenstykkelse (FT): 30 - 44 mm

Hullstørrelse (HS): 14 mm

Skruediameter (Sc): 8


Skruelengde (L): 30mm

Dreiemoment (TQ): 3 N·m

Statisk belastning: 1100N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

