

Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 279,4 mm svart 100 antall per pose

KATALOGNUMMER

CADTIESC11CBAP



nVent CADDY selvkuttende kabelbinding er en allsidig, verktøyfri datacom-løsning for bunting av store mengder kabler. Dette enkle, men innovative produktet har et innebygd kutteblad for å sørge for en sikker festing og en trygg, ren binding. Med slitesterk 6/6 nylon har den selvkuttende kabelbindingen en robust 22 kg strekkfasthet.

FUNKSJONER

Eliminerer skarpe kanter og beskytter eksponert hud mot kutt under montering

Lås og vri for å kutte, ingen kutteverktøy kreves

Ulike farger, inkludert en svart UV-beskyttet versjon for å oppfylle spesifikke behov

Overholder RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Halogenfri

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 601000

Materiale: Nylon;Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)

Samsvarer med: IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)



Farge: Svart

Lengde (L): 279.4mm

Bredde (W): 4.32 mm

Installasjonstemperatur: 0 °C Min

Driftstemperatur: -20 to 85 °C



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

