

Boltekspansjonsanker, ikke-sprukket betong, M10-gjenger, 70 mm


KATALOGNUMMER

CAH10070

FUNKSJONER

Slitestærkt boltanker

For ikke-sprukket betong



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402607

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Gjengestørrelse (TS): M10

Lengde (L): 70mm


Kapslingsdybde: 60 mm

A: 3 mm

Borekronediameter: 10mm

Typisk Aksial belastning fra ETA-05/0242

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

