

Drop-inn anker, stål, elektrogalvanisert, M10 hull, 40 mm

KATALOGNUMMER

CAM10040



FUNKSJONER

Innvendige gjenger sørger for enkel fjerning og slitestyrke

Installeres flukt med eller under sokkelflaten

Tilpasset for overdimensjonerte ikke-bærende konstruksjoner mot oppsprukket og ikke-oppsprukket betong

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 593200

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert


Hullstørrelse (HS): 10 mm

Lengde (L): 40mm

Borekronediameter: 12mm

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

