

Cat HP J-krok Mod Clip med BC-bjelkeklemme, 16mm max flens



KATALOGNUMMER

CATHPMBC

The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

FUNKSJONER

Easy beam flange installation

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



PRODUKTEGENSKAPER


Artikkelnummer: 186078

Overflate: Elektrogalvanisert;NVent CADDY-armering

Materiale: Stål;Spring Stål

Flenstykkelse (FT): 16 mm Max

Statisk belastning: 440N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

