

Cat HP J-krok Mod Clip med pedestalklemme, 19mm firkant, 25mm rund



KATALOGNUMMER

CATHPMCD1B

Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.


FUNKSJONER

Krever ingen skruer, nagler eller spesialverktøy for montering

Link til J-kroker ved bruk av et av flere fargealternativer for å hjelpe med å identifisere gangveier og oppnå bedre organisasjon

Link til J-kroker ved bruk av et av flere fargealternativer for å hjelpe med å identifisere gangveier og oppnå bedre organisasjon

Requires no screws, rivets or special tools for assembly



PRODUKTEGENSKAPER


Artikkelnummer: 186083

Overflate: Elektrogalvanisert;NVent CADDY-armering

Materiale: Stål;Spring Stål

Sokkelstørrelse: 19 mm Square;25 mm Round

Statisk belastning: 70N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

