

Boltavslutnings-kanal-rørklemme, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hull



KATALOGNUMMER

CD1B

FUNKSJONER

Med en bolt som holdes på plass og innebygd mutter betyr at det er færre deler å håndtere eller miste

Kombinert hodeskruer fungerer med skrutrekkerer med flatt spor, sekskantspor, nr. 3 krysspor eller nr. 2 firkantet spor



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 181190

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert



Muttertype: Innebygd mutter

Ytre diameter (OD): 19 - 25 mm

Hullstørrelse (HS): 7.14 mm

Statisk belastning 1 (F1): 880N

Statisk belastning 2 (F2): 220N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

