

Hylleknekt med E0 kanal, 240 mm


KATALOGNUMMER

CE015H0240EG

FUNKSJONER

Perforert, kaldrullet

Sporet bakplate



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 599890

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Lengde (L): 240mm

Høyde (H): 120 mm

Bredde (W): 40 mm

Tykkelse (T): 1.5 mm

A: 30 mm

B.: 27 mm

C.: 15.5 mm

D: 60 mm


E: 6 mm

X: 11 x 18 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Hullstørrelse (HS): 10.5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

