

CHK kjede, 30 m, 700 N belastning

KATALOGNUMMER

CHK27K

FUNKSJONER

Allsidig ikke-sveiset knutekjetting

I samsvar med DIN 5686



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 385880

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert


Lengde (L): 30m

A: 35 mm

B.: 11 mm

D: 2.5 mm

Statisk belastning: 700N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

