

# CHK kjede, 30 m, 900 N last

## KATALOGNUMMER

**CHK30K**

## FUNKSJONER

Allsidig ikke-sveiset knutekjetting

I samsvar med DIN 5686



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 385890

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert


Lengde (L): 30m

A: 39 mm

B.: 12.5 mm

D: 2.8 mm

Statisk belastning: 900N



### ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### **Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### **Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

