

CHN kjede, rustfritt stål, 30 m, 300 N last

KATALOGNUMMER

CHN15KS4

FUNKSJONER

Rund leddkjetting

I samsvar med DIN 5685



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 591500

Materiale: Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)


Lengde (L): 30m

A: 24 mm

B.: 4.5 mm

D: 2.5 mm

Statisk belastning: 300N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

