


Spolesett inkludert 150m med 1,0mm stålvaier og 100 verktøyfrie hengere – 10kg

KATALOGNUMMER

CLP1L500PACK



nVent CADDY Speed Link Light Pack-spolesett inneholder en 150 meter lang spole med 1 mm stålvaier sammen med 100 låseenheter med ultralav profil. Den smarte emballasjen gjør det mulig for entreprenører å trekke og kutte stålvaierlengden som trengs uten å måtte ta spolen ut av boksen, noe som gjør den til en ideell løsning for alle elektrikere å ha for hånden. Låseenheten har et estetisk polert belegg og en belastningsrating på 10 kilo, noe som er perfekt for å støtte og feste belysning og skilting.

FUNKSJONER

Settet består av en spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier og nVent CADDY Speed Link CLP-låseenheter

Vaierpole og låseenheter er pakket sammen for enkel transport til jobbstedet og redusert lagerbehov

Emballasjen lar sluttbrukeren trekke og kappe nødvendig vaierlengde uten å ta spolen ut av esken

Ideell for omarbeiding og installasjoner hvor egendefinerte vaierlengder kan være nødvendig

Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Nøkkelløs utløsningsrør er lette å betjene med hansker

Dobbelttsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196095

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål;Messing

Diameter for kabeltråd: 1 mm

Lengde: 150m

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

