

Posisjoneringsklemme for rør i vegg for 20 til 25mm rør

KATALOGNUMMER

CPC



The nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip is an intuitive, tool-free and screwless solution to quickly and securely position 20 to 25mm conduits onto nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Straps. Ideal for drywall installations taking place before electricians arrive onsite to wire electrical boxes - commonly known as "hockey stick" installations.

FUNKSJONER

Rask, klipsdesign

Justerbarhet fra side til side til den er godt festet i pilothull for nVent CADDY teleskopiske boksbånd for skrumaskin

Hull på hver side for valgfri skruforbindelse til nVent CADDY teleskopisk boksbånd for skrumaskin

Passer til 20 og 25 mm stiv og fleksibel kanal

Redusert bredde for å imøtekomme kanalavstander så lavt som 25 mm for områder det er trangt om plassen

Lite røyk og halogenfri

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 188220



Materiale: Polyetylen med høy tetthet (HDPE)

Lengde (L): 51mm

Høyde (H): 43 mm

Bredde (W): 53 mm

Ytre diameter (OD): 20 - 25 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

