

Rør/kabelklemmer, S304, 1 1/4" Rør



KATALOGNUMMER

CR125S4

FUNKSJONER

Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler

Med UNICBAND skiltstøttebrakett og Ficoband-stropp kan det lages fester til rør og poler

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 336440

Materiale: Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)

Rørstørrelse: 1 1/4" Min


NB/DN: 32

Ytre diameter (OD): 40.0 - 44.5 mm

Bredde (W): 20 mm

Statisk belastning 1 (F1): 250N

Statisk belastning 2 (F2): 550N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

