

Hurtig M10 ankerskrue med trykk-for-montering-teknologi, for 8mm hull - 290kg

KATALOGNUMMER

CRLAM10EG

FUNKSJONER

For bruk i betong og solid murstein

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 390010

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10

B.: 32 mm



C.: 22 mm

Lengde (L): 72mm

Borekronediameter: 8mm

Borehulldybde: 50mm

Statisk belastning: 2900N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

