

Hurtig M8 bjelkeklammer med trykk-for-montering-teknologi, 3-10 mm flenstykk.



KATALOGNUMMER

CRLBM8EG

FUNKSJONER

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Låsemutteren kan strammes med fingrene og låse staget på plass

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 23), samt Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS SP-58 (type 19 og 23)



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 390001

Materiale: Støpejern

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): M8

Flenstykkelse (FT): 3 - 10 mm

Høyde (H): 30 mm

Lengde (L): 52.3mm

Bredde (W): 25.3 mm

A: 24.9 mm

Statisk belastning 1 (F1): 1100N

Statisk belastning 2 (F2): 1400N


NB/DN: 50 Max

Rørstørrelse: 2" Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 1/8"-3/16" (3-5 mm) flenstykkelse. Statisk Belastning 2 representerer 1/4"-3/8" (6-10 mm) flenstykkelse.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

