

# Quick M10 kanalmutter med trykk-for-montering-teknologi for profilkanal - 375kg

## KATALOGNUMMER

**CRLSM10EG**

## FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Kan brukes til å prefabrikke montasjer som raskt kan skyves på tidligere installerte gjengestag

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 390004

Materiale: Støpejern

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10


B.: 35 mm

C.: 19.5 mm

D: 13.5 mm

Lengde (L): 23mm

Statisk belastning: 3750N



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

