

Vinkelklemmer-holdenhhet rørmontering, 2" Rør, 50 DN



KATALOGNUMMER

CSBBRP0200EG

FUNKSJONER

Kan brukes med 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gjengestang

Hurtiggrepklemme gjør måling og kutting av gjengestag enklere

Fjerner behovet for å kappe gjengestag iht. nøyaktige dimensjoner

Fungerer med grovkappet gjengestag og fjerner avgrading på rørsiden

Kan installeres med gjengestag over eller under ledningsrøret

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404480

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Rørstørrelse: 2" Min

NB/DN: 50



Ytre diameter (OD): 60.3 mm

Stangstørrelse (RS): 10;12

Høyde (H): 100.3 mm

Lengde (L): 68.3mm

Bredde (W): 22.2 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

