

Vinkelklemmer-holdenhet strukturmontering til stål, M10, M12 Stag

KATALOGNUMMER

CSBBRS1MEG

FUNKSJONER

Svingkobling kan brukes med 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gjengestang

Festes til stålelementer med selvborende/selvgjengende skrue



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402239

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10;12

Flenstykkelse (FT): 2.7 - 12.7 mm

Høyde (H): 28.2 mm

Lengde (L): 40.4mm



Bredde (W): 26.9 mm

Skruediameter (Sc): 2.7 mm

Skruelengde (L): 32mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Strukturelle fester for sidelinjer er kun for sikkerhet og ikke for å henge opp sprinkleranlegg.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

