

Kabelkutter, #36 Vinkelklemmer, 6 mm Maks Kabeldiameter



KATALOGNUMMER

CSBC48

FUNKSJONER

Designet for å redusere kabelslitasje

Special blade design reduces wire rope fraying

With anti-jamming mechanism

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402536

Materiale: Stål

Støttestørrelse: #36

Kabeldiameter: 6mm

Lengde: 600mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For stammestørrelser #12 og #18 bruk SLWC Wire Rope Cutter (ståltaukutter).

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nvent.com/ENDDT)

