

Flerkobling, 14 mm Hull 1, 14 mm Hull 2

KATALOGNUMMER

CSBMA050050EG

FUNKSJONER

Fordeler belastningen på to ankere


Reduserer antall installerte støtter som er nødvendig for betong- og trestrukturer til et minimum

Ideell for installasjon av dekker

Brukes til både laterale og langsgående bruksområder med pendelstøtte

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404371

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Hullstørrelse 1 (HS1): 14 mm

Hullstørrelse 2 (HS2): 14 mm

A: 304.8 mm

B.: 63.5 mm

C.: 63.5 mm

D: 228.6 mm




YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Monteres på strukturen ved bruk av hull som vist i HS1.

Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

FM-belastninger				
Delenummer	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

