

Quick Grip laterale svaistag, 3" Rør, 80 DN

KATALOGNUMMER

CSBQG0300EG



Quick-Grip tverravstiver, som er en del av nVent CADDY-serien for støttesystemer til sprinkleranlegg fra Pentair, er konstruert for å forenkle installasjonen ved oppstøtting av ledningsrør for seismiske eller andre katastrofehendelser. Avstiveren har en innovativ konstruksjon for rask festing av støtterør til ledningsrør som sparer tid og penger.

FUNKSJONER

Enkel tottrinnsinstallasjon fjerner behovet for ekstra turer mellom konstruksjonen og ledningsrør

Fungerer med 1" og 1 1/4" (25 mm og 32 mm) støtterør for å redusere lagerbehovet

Gule spisser gir en visuell indikator om at boltene er korrekt strammet til

Enkel installasjon med en muttertrekker fra klemmens bunnside

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404469

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Rørstørrelse: 3"



NB/DN: 80

Høyde (H): 155.00 - 165.5 mm

Bredde (W): 190 mm

FM Loads					
Part Number	Service Pipe Schedule	Lateral			
		Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Lightwall)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Lightwall)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Lightwall)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Lightwall)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (Wall Thickness)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

