

Hurtiggrep Jr. Lateral stabiliseringsavstiver, 1 1/4" Rør, 32 DN

KATALOGNUMMER

CSBQIKCL0125EG

FUNKSJONER

Enkel totrinnsinstallasjon fjerner behovet for ekstra turer mellom konstruksjonen og ledningsrør

Fungerer med 1" og 1 1/4" (25 mm og 32 mm) støtterør for å redusere lagerbehovet

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404374

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Rørstørrelse: 1 1/4"

NB/DN: 32

Høyde (H): 136.5 mm



Bredde (W): 74.4 mm

Støtterørstørrelse: 1" - 1 1/4"

Støtte NB/DN: 25 - 32 mm

FM-belastninger					
Delenummer	Oppstilling for servicerør	Lateral			
		Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBQIKCL0100EG	EN10255 L (lettvegg)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0125EG	EN10255 L (lettvegg)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0150EG	EN10255 L (lettvegg)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0200EG	EN10255 L (lettvegg)	1735 N	2445 N	2980 N	3335 N
	EN10255 M (10)	1555 N	2225 N	2760 N	3070 N
	EN10255 H (40)	2180 N	3070 N	3780 N	4225 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

