


Trapes pendelstøtte, rør

KATALOGNUMMER

CSBR1



FUNKSJONER

Seismisk støtte for trapeshengere

Ombyggingsmuligheten gjør det mulig for stativet å bli installert etter at trapesenheten er installert

Fungerer med støtteelementer for oppstilling 40 rør, EMT rørledning og stiv rørledning

Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

FM®-spesifikasjon testet



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404566

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10;12;16;20

Bredde (W): 81.3 mm

Tykkelse (T): 3.4 mm



A: 88.9 mm

B.: 86.4 mm

C.: 29 mm

FM-belastninger					
Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikala			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com

